

Wichtiges Zubehör und Einzelteile

Messing und Edelstahl



Legende:

s. Datenblatt Minilabo 2

XX = Gasart nach Wahl (AO, AR)

YY = Ausgang G 1/4, G 1/8 oder Klemmring

W = Eingangsanschlussskombination (6 mm, 8 mm, 10 mm)

Z = Hinterdruckbereich nach Wahl

Entnahmestellenregler Minilabo 2:	Druckbereich	Bestellcode:
Messing verchromt		
Regler mit Manometer, ohne Ventile Eintritt oben G 1/4 Austritt unten G 1/4	0,2 - 1,5 bar 0,4 - 4 bar 1 - 10 bar nach Wahl	D43372-XX-YY-W1 D43372-XX-YY-W2 D43372-XX-YY-W D43372-XX-YY-WZ
Regler mit Manometer und integriertem Vordruckabsperrentil Eintritt oben G 1/4 Austritt unten G 1/4	0,2 - 1,5 bar 0,4 - 4 bar 1 - 10 bar nach Wahl	D43376-XX-YY-W1 D43376-XX-YY-W2 D43376-XX-YY-W3 D43376-XX-YY-WZ
Edelstahl		
Regler mit Manometer, ohne Ventile Eintritt oben G 1/4 Austritt unten G 1/4	0,2 - 1,5 bar 0,4 - 4 bar 1 - 10 bar nach Wahl	D43482-XX-YY-W1 D43482-XX-YY-W2 D43482-XX-YY-W3 D43482-XX-YY-WZ
Regler mit Manometer und integriertem Vordruckabsperrentil Eintritt oben G 1/4 Austritt unten G 1/4	0,2 - 1,5 bar 0,4 - 4 bar 1 - 10 bar nach Wahl	D43484-XX-YY-W1 D43484-XX-YY-W2 D43484-XX-YY-W3 D43484-XX-YY-WZ

	Gasartkennung nach DIN 12920	
	Bestellcode ohne	Bestellcode mit
Ventile zum Anschluss an Minilabo 2: Membrandosierventil, Messing verchromt G 1/4a Membrandosierventil, Edelstahl G 1/4a Nadeldosierventil, Messing verchromt G 1/4a	D43215-00-00 D43216-00-00 D41663-00-00	D43215-XX-XX D43216-XX-XX D41663-XX-XX

Flammensperre:

Gebrauchsstellenvorlage für Brenngase

D42349

Halterungen für Entnahmestellen:

Konsole 1-fach für eine Entnahmestelle

D43342

Konsole 2-fach für zwei Entnahmestellen

D43388

Klemmringverschraubungen für Ein- und Austritt:

Messing:

Ein- oder Austritt Druckminderer

G 1/4 auf 1/8" Rohr/Schlauch

D41329

G 1/4 auf 6 mm Cu-Rohr/Schlauch

D40619

G 1/4 auf 8 mm Cu-Rohr

D42669

G 1/4 auf 10 mm Cu-Rohr

D41756

6 mm Schlauchtülle passend zu D40619

D41681

1/8 Schlauchtülle passend zu D41329

D41359

Austritt Ventile

G 1/8 auf 1/8" Rohr/Schlauch

D41309

G 1/8 auf 6mm Rohr/Schlauch

D40076

6 mm Schlauchtülle passend zu D40076

D41681

1/8 Schlauchtülle passend zu D41309

D41359

Edelstahl:

Ein- oder Austritt Druckminderer

G 1/4 auf 6 mm Edelstahlrohr

D42644

G 1/4 auf 8 mm Edelstahlrohr

D43757

G 1/4 auf 10 mm Edelstahlrohr

D41933

G 1/4 auf 1/8" Edelstahlrohr

D41362

Austritt Membrandosierventil

G 1/8 auf 6 mm Rohr/Schlauch

D41930



TESCOM EUROPE GMBH & CO. KG

An der Trave 23-25 • D-23923 Selmsdorf • Germany
 Tel: +49 (0) 3 88 23 / 31-0 • Fax: +49 (0) 3 88 23 / 31-199
 info@tescom-europe.com • www.tescom-europe.com

TESCOM EUROPE ist Teil der Regulator Division. Alle Schutzmarken sind Eigentum der Emerson Process Management.

1186-03-07 Änderungen vorbehalten

